

**Garant****Rezalna obračalna ploščica za struženje SC.T 120408 za srednje grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260766 HB7035-2
GTIN	4069515021234
Razred artikla	21G

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120408
Podajanje $f$	0,08 - 0,3 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	HB7035-2
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 290 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Lomilec odrezkov	SM
Toleranca	M
Rezalni pogoji	močno prekinjen

## Podatkovni list

Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje