

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje WNMG 060408 za gladilno obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251954 HB7020-2
GTIN	4069515018449
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	160 - 400 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060408

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje