

## Garant

### Nakrčevalna vpenjalna glava z zarezi za hladilni kanal, HSK-A 63 kratka, Ø vpenjanja D1: 4mm



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308309 4
GTIN	4067263014355
Razred artikla	31A

#### Opis

##### Izvedba:

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **S 4 režami hladilnega kanala na vpenjalni izvrtini.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**

##### Prednosti:

Izboljšano hlajenje neposredno na držalu orodja. **Olajša krčenje majhnih premerov orodja.**

##### Uporaba:

Za vpenjanje rezkarjev in svedrov s cilindričnim držalom s toleranco h6. Primerno za induktivne, kontaktne in vročezračne nakrčevalne naprave.

##### Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302416, naprave za nakrčevanje art. 354210 – 304755.

#### Tehnični opis

Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Zunanji Ø D	17 mm
Previsna dolžina A	80 mm
Izvrtina za hladilni kanal	brez možnosti zapiranja

Trn za rezkarje	HSK-A 63 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava