

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje TC.T 110202 za srednje grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260980 HB7020-2
GTIN	4069515021579
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7020-2
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Lomilec odrezkov	SM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 350 m/min
Toleranca	M
Radij rezila	0,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110202
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Podatkovni list

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje