

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje VC.T 110304 za gladilno obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261366 HB7020-2
GTIN	4069515022354
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SS
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Toleranca	M
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7020-2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 400 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110304

Podatkovni list

Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje