

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje DC.T 11T304 za srednje grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260462 HB7010-2
GTIN	4069515020626
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	HB7010-2
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	Karbidna trdina

Podatkovni list

Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	SM
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje