

Garant

Rezalna obračalna ploščica za struženje CC.T 120404 za gladilno obdelavo



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260064 HB7010-2
GTIN	4069515019507
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Lomilec odrezkov	SS
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7010-2
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	P
Toleranca	M
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v

Podatkovni list

ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje