

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje SCMT 09T304 za gladilno obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260742 HB7010-2
GTIN	4069515020787
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SS
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T304
Rezalni material	Karbidna trdina

Podatkovni list

Zvrst	HB7010-2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje