

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje TNMG 160404 za srednje grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251542 HB7010-2
GTIN	4069515017961
Razred artikla	21G

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7010-2
Rezalni material	Karbidna trdina
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,3 - 4 mm
Toleranca	M

Podatkovni list

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 440 m/min
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje