



Vpenjalnik z zagozdo z možnostjo obojestranske obdelave široke, Navoj M × dolžina L: M8X25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370032 M8X25
GTIN	4059245032891
Razred artikla	37K

Opis

Uporaba:

- Površine zagozde ustvarijo visoke vpenjalne sile.
- Vpenjalnike z zagozdo se lahko uporabi v navojnih vrtinah ali T-utorih.
- Ko se vpenjalni vijak privije, se vpenjalni segmenti pritisnejo ob obdelovance.
- Vz dolžna luknja v dvojni zagozdi omogoča premikanje in izravnavo tolerance. Hod pomika: M8 = ± 0,5 mm; M10 in M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
- Vpenjalniki z zagozdo so primerni za večkratno vpenjanje.
- Dodajanje obdelave omogoča prilagoditve, ki se ujemajo s konturo.

Material:

Dvojna zagozda in vpenjalni segmenti, jeklo za poboljšanje, utrjeno, črno.

Napotek:

Dovoljena obdelava na vpenjalno čeljust je 3 mm za izvedbo M8X25 in 5 mm za izvedbe M10X25, M12X40 in M16X60.

Tehnični opis

Dolžina L	25 mm
Navoj	M8

Podatkovni list

Širina B	30 mm
Višina E	2 mm
Višina C	15 mm
A maksimalno	39,5 mm
A minimalno	36,5 mm
Maksimalna vpenjalna sila	11 kN
Vrsta izdelka	Vpenjalnik z vlekom navzdol