

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 32/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260033 32/12
GTIN	4045197652362
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Podložna ploščica	269005 6
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	40 mm
Velikost ploščice	12 mm
Srednji premik L_3	22 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 20
ISO-oznaka držala	A32S SCLCR/L12
Vijak za podložno ploščico	269013 5
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Celotna dolžina L	250 mm
Višina vpenjanja L_2	31 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3xD
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 5	269013 5
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložna ploščica Tip 6	269005 6
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 20	269028 20
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500