

**Garant**

Vložek za pehanje profila, notranji 4-kotnik, metrični  $\varnothing d = 16$  mm, WC/C, 4-kotnik: 10mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	293057 10
GTIN	4067263201441
Razred artikla	29L

**Opis****Izvedba:**

Z visokozmogljivo prevleko (volframov karbid/ogljik). Optimizirana geometrija rezila (oblika votlega stožca) za izrezovanje profila v nerjavnem jeklu.

**Uporaba:**

Za izdelavo profilov **v enem delovnem koraku**.

**Primerno za:**

Držalo za pehanje profila art. 293020–293026; 293070–293076; 293030; 293033.

**Napotek:**

- **Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.**
- **Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.**

**Tehnični opis**

L	21 mm
Rezalni material	HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm

Toleranca	0,1 do 0,12 mm
Zev ključa	10 mm
Profil	4-kotnik
L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm
Prevleka	WC/C
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila