

**Garant****CC.T 060202, Zvrst: CU7010**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260050 CU7010
GTIN	4045197666789
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Lomilec odrezkov	SS
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 210 m/min
Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Radij rezila	0,2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	80 - 140 m/min
Zvrst	CU7010
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Rezalni material	Cermet
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje