

Garant

Vložek za pehanje profila, notranji 4-kotnik, metrični Ø d = 12 mm, WC/C, 4-kotnik: 4mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	293054 4
GTIN	4067263013853
Razred artikla	29L

Opis**Izvedba:**

Z visokozmogljivo prevleko (volframov karbid/ogljik). Optimizirana geometrija rezila (oblika votlega stožca) za izrezovanje profila v nerjavnem jeklu.

Uporaba:

Za izdelavo profilov **v enem delovnem koraku**.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020–293026; 293070–293076; 293030; 293033.

Napotek:

- **Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.**
- **Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.**

Tehnični opis

Zev ključa	4 mm
Rezalni material	HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,06 mm

L	9 mm
Toleranca	0,07 do 0,09 mm
Profil	4-kotnik
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Prevleka	WC/C
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila