

Garant

**Nož za notranje zarezovalno struženje, levi, Ø držala DS/širina zareze w:
25/2,5mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273791 25/2,5
GTIN	4045197485366
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem obračalne ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Tehnični opis

Širina zareze w	2,5 mm
Srednji premik L_3	19 mm
Vijak	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
t_{maks} za notranjo obdelavo	6 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	32 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Prevesna dolžina L_1 odmaknjenih držal	40 mm
Ø držala D_s	25 mm
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Vpenjalni vijak Tip 8	279815 8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500