



Pnevmatski vrtalni stroj, Tip: D2148-R



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079051 D2148-R
GTIN	
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak **6,3 barov** in podani notranji Ø cevi. Serija zmogljivih vrtalnih strojev z zelo mirnim tekom v obliki pištrole z zmogljivostjo vrtanja do 13 mm v jeklo. Odvod zraka skozi ročaj preprečuje razpihovanje vrtalnih odrezkov. S hitrovpensalno vrtalno glavo.

Obseg dobave:

Vklj. s **hitrovpensalno vrtalno glavo**.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Največja poraba stisnjenega zraka	600 l/min
Priključni navoj	BSP
Maksimalno število vrtljajev	0 - 750 min ⁻¹
Napajanje	Na stisnjen zrak
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Delovni hrup	85 dB(A)
Dolžina	244 mm

Podatkovni list

Vpenjalno območje hitrovpjenjalne glave	2 - 13 mm
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm
Oznaka proizvajalca	D2148-R
Masa	1,5 kg
Izhodna moč	250 W
Maksimalne vibracije v skladu z EN	$<2,5 \text{ m/s}^2$
Vrsta izdelka	Vrtalni stroj