


**DNMG 150604, Zvrst: SW05**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250696 SW05
GTIN	4960664629701
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 140 m/min
Globina reza $a_p$	0,2 - 1 mm
Glavna uporaba	Ti
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	MQ
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	SW05
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje