

**Garant**

**Nož za notranje zarezovalno struženje, levi, Ø držala DS/širina zारेze w:  
40/5mm**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273791 40/5   |
| GTIN                  | 4045197640512 |
| Razred artikla        | 21W           |

**Opis****Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). V povezavi s konveksnim vpetjem obračalne ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

**Tehnični opis**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Vijak                                    | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)   |
| Srednji premik $L_3$                     | 27 mm                     |
| Minimalni Ø predvrtanja $D_{\min}$       | 49 mm                     |
| Širina zारेze w                          | 5 mm                      |
| $t_{\max}$ za notranjo obdelavo          | 13 mm                     |
| Celotna dolžina L                        | 350 mm                    |
| Prevesna dolžina $L_1$ odmaknjenih držal | 60 mm                     |
| Ø držala $D_s$                           | 40 mm                     |
| Vrsta uporabe                            | levi                      |
| z notranjim hlajenjem                    | da                        |
| možnost aksialnega zarezovanja           | da                        |
| Vrsta izdelka                            | Nož za notranje struženje |

---

**Pribor**

|   |             |
|---|-------------|
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20                         | 674248 TX20 |
| Vpenjalni vijak Tip 8   | 279815 8    |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500  |