



Nakrčevalna vpenjalna glava, SK 50 kratka, Vpenjalni Ø D1: 20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302288 20
GTIN	2050001689986
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino Balluffchip.**

Peskano s steklenimi kroglicami.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

Strategija odrezovanja: HPC

Vpenjalni Ø D₁: 20 mm

Previsna dolžina A: 80 mm

Zunanji Ø D: 42 mm

Ø D₂: 33 mm

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	20 mm
Ø D ₂	33 mm
Previsna dolžina A	80 mm

Zunanji Ø D	42 mm
Trn za rezkarje	SK 50 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/20 mm	302416 32/20
Vpenjalni ključ za pritezne čepi ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Momentni nastavek za pritezne čepi po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 50	308810 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 20-32 mm	354240 20-32
Momentni nastavek za pritezne čepi po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308812 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308700 50
	302412 32/20

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/20 mm

Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 12-20 mm	354240 12-20
--	--------------

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
--	--------------

Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
--------------------------------	------------

Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 16,1-22 mm	354236 16,1-22
--	----------------

Pritezni čep Form A za strmi konus 50	308600 50
---------------------------------------	-----------

Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 50	308605 50
--	-----------

Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
--	-----------

Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
--	-----------

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
--	-----------

Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50	308660 50
--	-----------

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
--	-----------

Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
------------------------	------------

Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
---	-----------

Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno SK-držalo 50	354225 50
--	-----------

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
--	-----------

Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308720 50
--	-----------

Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50	308640 50
---	-----------