

duMONT**Posnemalna igla iz HSS, za utore za zagozdo Ujem JS9, Tip: 2A****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290405 2A
GTIN	662600444013
Razred artikla	29J

Opis**Uporaba:**

Za izdelavo utorov za zagozde po DIN 6885.

Obseg dobave:

Posnemalna igla vključno s potrebnimi vložki.

Napotek:

- **Pri materialih višje trdote povečajte število prehodov ali uporabite posebne posnemalne igle (po ponudbi).**
- **Po 1. in 2. od treh prehodov na kratko sprostite bat stiskalnice – posnemalna igla se potem samodejno uravna.**
- **Prevlečene posnemalne igle in igle v colskih merah so dobavljive po ponudbi.**
- **Stiskalnice najdete v katalogu 2 (ročno in merilno orodje).**
- **Vel. 28, 32, in 36 so dobavljive po ponudbi, v najkrajšem času.**

Rezalni material: HSS

Dolžina igle: 127 mm

Širina utora za zagozdo: 2 mm

Globina utora za zagozdo: 1 mm

za Ø izvrtine po DIN 6885: 6 - 8 mm

Dolžina posnemanja v jeklo: 6 - 30 mm

potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja: 350 kg

Tehnični opis

Dolžina posnemanja v jeklo	6 - 30 mm
Globina utora za zagozdo	1 mm
Dolžina igle	127 mm
Širina hrbta	3,25 mm
za Ø izvrtine po DIN 6885	6 - 8 mm
potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja	350 kg
Širina utora za zagozdo	2 mm
Število prehodov	1
Rezalni material	HSS
Vrsta izdelka	Orodje za posnemanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Grafit, GFK, CFK	pogojno primerno		
Olje	primerno		