



Rezkar za plano rezkanje 47,5° MFPN45, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 80/5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	222800 80/5
GTIN	4960664602360
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Rezkar z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicami. Kombinacija kota naklona, izvedbe prostorov za odrezke ter geometrije in kota rezila obračalne ploščice zagotavlja odlično zmogljivost odrezovanja, odvajanja odrezkov, življenjsko dobo in nizke rezalne sile s tem pa visoko ekonomičnost.

Tehnični opis

Podložna ploščica	229750
Vijak za obračalno ploščico	229700
Ø rezila D_c	80 mm
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
Vijak za podložno ploščico	229702 (SW5; 6,0 Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm

primerna obračalna rezalna ploščica	PN.. 1205
maksimalni zunanji $\varnothing D_{maks}$	93 mm
Število rezil Z	5
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	47,5 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Podložna ploščica	229750
Vpenjalni vijak	229700
Vpenjalni vijak	229702