

**Garant****Rezkar za velika podajanja Feedking, z navojem, Ø D/število rezil Z: 25/3mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212905 25/3
GTIN	4045197320872
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

**Dinamično** delujoča geometrija rezil za najvišje vrednosti podajanja. Izredno miren tek zaradi **samostabilizirajoče podloge obračalne ploščice**. **Optimizirana geometrija za zmanjšano silo rezanja, zaradi tega manjša obremenitev glavnega vretena.**

### Prednosti:

Posebej ekonomična obdelava zaradi **izredno čvrstih 4-rezilnih** obračalnih ploščic.

### Napotek:

Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 9IP**.

## Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	XD.. 070308
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	35 mm
$\varnothing D_2$	20,7 mm
Vpenjalni navoj M	M12
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219810 (9IP; 2,2 Nm)
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
$\varnothing D_3$	12 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	0,85 mm

Ø rezila $D_c$	25 mm
Število rezil Z	3
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	11 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	37 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	0,85 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	1,56 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	48 mm
Serija	FeedKing
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219810