

Garant**Rezkar za velika podajanja Feedking, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 32/5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212910 32/5
GTIN	4045197549761
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Dinamično delujoča geometrija rezil za najvišje vrednosti podajanja. Izredno miren tek zaradi **samostabilizirajoče podloge obračalne ploščice**. **Optimizirana geometrija za zmanjšano silo rezanja, zaradi tega manjša obremenitev glavnega vretena.**

Prednosti:

Posebej ekonomična obdelava zaradi **izredno čvrstih 4-rezilnih** obračalnih ploščic.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 9IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XD.. 070308
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219810 (9IP; 2,2 Nm)
$\varnothing D_3$	19 mm
\varnothing rezila D_c	32 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	0,85 mm
\varnothing vpenjalne izvrtine	16 mm

Število rezil Z	5
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	51 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	0,85 mm
Dolžina rampe L za α_{\max}	18 mm
Kot rampe α_{\max}	0,95 stopinj
Serija	FeedKing
Nastavitveni kot κ	10 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219810
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP