

Garant**Nož za notranje struženje HSS, desni, Previsna dolžina/velikost ploščice:
50/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268812 50/07
GTIN	4045197591982
Razred artikla	21V

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 12
Srednji premik L_3	3,71 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TDAT 07010.
Velikost ploščice	7 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	7,06 mm
ISO-oznaka držala	AH06X STLDR/L07
Celotna dolžina L	75 mm
Višina vpenjanja L_2	5,54 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
\varnothing držala D_s	6 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	5xD
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 12

269028 12

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500