

Garant**Držalo za notranje struženje HM, levo, Previsna dolžina/velikost ploščice: 100/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268736 100/06
GTIN	4045197545909
Razred artikla	21V

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	E12M SGLCR/L06
Velikost ploščice	6 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 11
Srednji premik L_3	9,15 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	15,52 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	GCCT 06020.
Celotna dolžina L	150 mm
Višina vpenjanja L_2	11,33 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
\varnothing držala D_s	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 11

269028 11

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm

659957 200