

duMONT**Posnemalna igla iz HSS, za utore za zagozdo Ujem JS9, Tip: 5B1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290420 5B1
GTIN	662600555122
Razred artikla	29J

Opis**Izvedba:**

Vel. 4B1 do 8C1 imajo zobe za posnetje roba 45°.

Za posnetje preostrih robov utora.

Uporaba:

Za racionalno izdelavo utorov za zagozde po DIN 6885 v enem delovnem koraku.

Napotek:

- **Za vel. 2A uporabite art. 290405 2A.**
- **Ujemi P9 in H9 dobavljivi po ponudbi.**
- **Po 1/3 in 2/3 prehoda na kratko sprostite bat stiskalnice – posnemalna igla se potem samodejno uravna.**

Rezalni material: HSS

Dolžina igle: 273 mm

Širina utora za zagozdo: 5 mm

Globina utora za zagozdo: 2,3 mm

za Ø izvrtine po DIN 6885: 12 - 17 mm

Dolžina posnemanja v jeklo: 8 - 40 mm

potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja: 600 kg

Tehnični opis

Globina utora za zagozdo	2,3 mm
za \varnothing izvrtine po DIN 6885	12 - 17 mm
potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja	600 kg
Dolžina igle	273 mm
Širina utora za zagozdo	5 mm
Širina hrbta	6,46 mm
Dolžina posnemanja v jeklo	8 - 40 mm
Rezalni material	HSS
Vrsta izdelka	Orodje za posnemanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Grafit, GFK, CFK	pogojno primerno		
Olje	primerno		