

**Garant****Nož za notranje struženje HM, desni, Previsna dolžina/velikost ploščice: 85/S4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268712 85/S4
GTIN	4045197545749
Razred artikla	21V

**Tehnični opis**

Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	9,05 mm
Velikost ploščice	4 mm
ISO-oznaka držala	E08K SCLDR/LS4
Srednji premik $L_3$	4,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 10
primerna obračalna rezalna ploščica	CDCT S4010.
Celotna dolžina L	125 mm
Višina vpenjanja $L_2$	7,49 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
$\varnothing$ držala $D_s$	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 10

269028 10

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni  
vrtilni moment 200 cNm

659957 200