

**Garant****Nož za notranje struženje HM, levi, Previsna dolžina/velikost ploščice: 65/  
S4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268716 65/S4
GTIN	4045197545763
Razred artikla	21V

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 10
Velikost ploščice	4 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CDCT S4010.
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	5,94 mm
ISO-oznaka držala	E05H SCLDR/LS4
Srednji premik $L_3$	3 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Višina vpenjanja $L_2$	4,6 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
$\varnothing$ držala $D_s$	5 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 10	269028 10
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659957 200