

Garant**Držalo za notranje struženje HM, levo, Previsna dolžina/velikost ploščice: 75/S5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268736 75/S5
GTIN	4045197545879
Razred artikla	21V

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	GPCT S5010.
Velikost ploščice	5 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	9,15 mm
Srednji premik L_3	5,6 mm
ISO-oznaka držala	E06J SGLPR/LS5
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 6
Celotna dolžina L	110 mm
Višina vpenjanja L_2	5,54 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
\varnothing držala D_s	6 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 6

269028 6

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500