



Rezkalna rezalna obračalna ploščica X.L...SR-D, za rezkarje za velika podajanja, KCMP30



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

221921 09

GTIN

Razred artikla

28E

Opis

Izvedba:

Posebej debele obračalne rezkalne ploščice z brušenim radijem rezila (Wiper).

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Tip	ST1400
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDLW090408-SR-D
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	2,01 mm
Radij rezila	0,8 mm
Velikost obračalne ploščice	09
Zvrst	KCMP30
Rezalni material	HM

Podatkovni list

Podajanje f_z na zob	0,2 - 3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	340 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	155 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		