

Garant

VHM-groborezni rezkar GARANT Master Alu SlotMachine z notranjim hlajenjem HPC / TPC, DLC, Ø h7 DC: 6mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	205282 6
GTIN	4069515036504
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Za grobo obdelavo.

Posebno brušenje za obdelavo nž-kovin. Občutno manjši volumen odrezkov zaradi usmerjenega drobljenja odrezkov s **posebno geometrijo rezila**.

Zahvaljujoč 5 zobom so možne tudi višje vrednosti podajanja. Čelo je podprto z dodatnim **stabilizacijskim posnetim robom**, kar omogoča **bolj gladko vožnjo med vijačno potopitvijo**.

Napotek:

Obliko **HB** naročite s **št. 205283**.

Oblika HB dobavljiva po enaki ceni kot HA.

Rezalne vrednosti za obdelavo TPC v ToolScout.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostitutvijo	24 mm
Toleranca nazivnega Ø	h7
Ø rezila D _c	6 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Ø držala D _s	6 mm
Kakovost centriranja z držalom	G 2,5 s HA
Dolžina rezil L _c	20 mm
Ø sprostitve D ₁	5,5 mm

Podatkovni list

Kot posnetja roba	45 stopinj
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Kot spirale	35 stopinj
Podajanje f_z za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,08 mm
Celotna dolžina L	65 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,2 mm
Število zob Z	5
Serija	Master Alu
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Profil rezkanja	WR
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,4×D pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,25×D
Notranje hlajenje	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	TPC
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Rezkalna glava za kotno rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al	primerno	500 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	480 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	450 m/min	N
PA 66	pogojno primerno	120 m/min	N
PEEK	pogojno primerno	100 m/min	N

Podatkovni list

Cu	pogojno primerno	160 m/min	N
CuZn	pogojno primerno	200 m/min	N
mokro maks.	primerno		
Zrak	primerno		

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/205282-6>