

**Garant****Rezkar za velika podajanja Feedking, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 63/9mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212910 63/9
GTIN	4045197549822
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

**Dinamično** delujoča geometrija rezil za najvišje vrednosti podajanja. Izredno miren tek zaradi **samostabilizirajoče podloge obračalne ploščice**. **Optimizirana geometrija za zmanjšano silo rezanja, zaradi tega manjša obremenitev glavnega vretena.**

**Prednosti:**

Posebej ekonomična obdelava zaradi **izredno čvrstih 4-rezilnih** obračalnih ploščic.

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 9IP**.

**Tehnični opis**

Ø D <sub>3</sub>	50 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø rezila D <sub>c</sub>	63 mm
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	50 mm

primerna obračalna rezalna ploščica	XD.. 070308
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	0,85 mm
Število rezil Z	9
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	113 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	124 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	0,85 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	49 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	0,35 stopinj
Serija	FeedKing
Nastavitveni kot $\kappa$	10 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219810
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP