


Garant**XDLW 09T308 TN, HB7720, Tip: ST1400**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212950 ST1400
GTIN	4045197453877
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\text{maks}}$

Tehnični opis

Tip	ST1400
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDLW 09T308 TN
Radij za programiranje pri $a_{p\text{maks}}$	1,99 mm
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7720
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	1,15 mm
Podajanje f_z na zob	0,79 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	150 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	pogojno primerno		