



Akumulatorska sabljasta žaga, Tip: M18FSX



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078220 M18FSX
GTIN	4058546563417
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Akumulatorska sabljasta žaga Milwaukee za dela na težko dostopnih mestih.

- **Elektronika za brezstopenjsko regulacijo števila hodov in zaščito pred preobremenitvijo.**
- **Sistem FIXTEC za hitro zamenjavo listov brez uporabe orodja.**

Z zmogljivim motorjem POWERSTATE™ brez ščetk.

- **Elektronika REDLINK PLUS™ z digitalno zaščito pred preobremenitvijo za boljšo zmogljivost.**
- **Akumulator REDLITHIUM-ION™ z nadzorom posameznih celic za dolgo življenjsko dobo.**
- **Dolžina hoda 22 mm in število vrtljajev 3000 min⁻¹ za maksimalen nadzor.**
- **Nagibno podnožje omogoča optimiziranje položaja rezanja.**

Obseg dobave:

Vključno s transportnim kovčkom HD, 2 akumulatorjema 18 V, hitrim polnilnikom in žaginim listom.

Napotek:

Liste za sabljasto žago najdete od art. 588600.

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod 073801 – 073840.

Tehnični opis

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Omrežno napajanje
Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalne vibracije v skladu z EN	22,2 m/s ²

Podatkovni list

Število vključenih akumulatorjev	1
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip HB 18 V
Posebnosti	FIXTEC, LED
Pakiranje	Transportni kovček
Oznaka proizvajalca	M18FHZ-502X
Število hodov	0 - 3000 min ⁻¹
Masa	5,5 kg
Kapaciteta akumulatorja	12 Ah
Dolžina hoda	28,6 mm
Vrsta izdelka	Žaga

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/078220-M18FSX>