



Brusni disk CC-GRIND-Robost SGP STEELOX, Ø plošče: 125mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	566367 125
GTIN	4007220304396
Razred artikla	550

Opis

Izvedba:

Agresiven brusni disk z **vgrajenim krožnikom iz steklenih vlaken** in **patentiranim sistemom vpenjanja in hlajenja**.

Površinska uporaba brez poškodbe obdelovanca zaradi vpenjalne matice. Uporaba z adapterjem art. 566365.

Za zelo veliko zmogljivost odstranjevanja pri obdelavi jeklenih materialov.

S trikotnim natančno oblikovanim keramičnim zrnom.

Uporaba:

Za **brušenje trdih in hrapavih** površin in robov.

Ekonomična alternativa ploščam za grobo brušenje z **bistveno zmanjšano obremenitvijo z vročino, hrupom, prahom in vibracijami**.

Upoštevajte nizek kot naklona in zmogljivost pogonskega stroja (>1200 W).

Tehnični opis

Ø plošče	125 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
Kratica za brusno sredstvo	Keramika

Podatkovni list

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
za material	Jeklo
priporočen nastavni kot	5-15 stopinj
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Število ravni	1
Vrsta izdelka	Brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
suho	primerno		