

**Rezkar za plano rezkanje 75° MSRS, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 160/8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	224000 160/8
GTIN	4960664533053
Razred artikla	25P

Opis**Izvedba:**

Glava za rezkanje z normalno in ozko delitvijo zob.

Uporaba:

Globine rezanja do 12 mm in velika podajanja za zelo učinkovito grobo rezkanje. Zaradi inovativnih zarez na obračalnih ploščicah se bistveno zmanjša sila rezanja, s tem pa tudi nagnjenost k vibracijam. Zaradi tega je mogoče povečati širino obdelave in bistveno povečati volumen odrezovanja v časovni enoti.

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	12 mm
Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
Vijak za kaseto	229704
primerna obračalna rezalna ploščica	SP.. 1806
Vijak za obračalno ploščico	229703 (T25; 7,5 Nm)
maksimalni zunanji Ø D_{maks}	167 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	60 mm
Kaseta	229765

Ø rezila D _c	160 mm
Število rezil Z	8
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	75 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Vpenjalni vijak	229704
Vpenjalni vijak	229703
Kaseta	229765