


SCMT 09T304 10-delna garnitura, Zvrst: HBX020

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260792 HBX020
GTIN	4045197670625
Razred artikla	22D

Opis

SCMT 09T304 10-delna garnitura HBX020 Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: HBX020

Lomilec odrezkov: PM

Globina reza a_p : 0,1 - 3,75 mm

Podajanje f : 0,08 - 0,36 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 300 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	PM
Podajanje f	0,08 - 0,36 mm/v
Globina reza a_p	0,1 - 3,75 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Posnetje roba rezalnih robov	...

Zvrst	HBX020
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 300 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Nož za notranje struženje
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna