



Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB s hladilnim kanalom, BT 40 A = 100, Vpenjalni Ø D1: 14mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302615 14
GTIN	4250122613015
Razred artikla	36E

Opis

Izvedba:

Hladilni kanal se lahko zapre z O-obročem.

Vsa držala brunirana.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	12
Vpenjalni premer D ₁	14 mm
Previsna dolžina A	100 mm
Zunanji Ø D	44 mm
Trn za rezkarje	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB

Podatkovni list

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/302615-14>