

Garant

Rezkarji za posnemanje robov Softcut® z izvrtino, za rezalne obračalne ploščice AO..



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215403 75
GTIN	4069515038218
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Robusten natični rezkar za posnemanje robov. Z več strani zaščitena ležišča obračalnih ploščic za utrditev rezil in absorpcijo navpičnih in radialnih sil.

Uporaba:

Za velike posnete robove v jeklarstvu. Izredno primeren za grobo in polgrobo obdelavo.

Napotek:

Nestopničaste površine se dosežejo z rezalnimi obračalnimi ploščicami art. 215431–215487. Uporabite GARANT momentni izvijač TQ art. **211750 vel. 1,5** z rezilom art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
dosegljiva dolžina posnetja l	28,7 mm
efektivno število rezil Z_{ef}	3
minimalni Ø D	21 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	60 mm

Podatkovni list

dosegljiva višina posnetja h	28,3 mm
maksimalni $\varnothing D_1$	35 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	9
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Podajanje na zob pri h_{maks}	0,11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AO.T1104
Kot γ	75 stopinj
dosegljiva širina posnetja b	7,4 mm
Oblika držala	z izvrtino
Delitev rezil	neenakomerna
Notranje hlajenje	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: 215403 75