


**Garant****XDLW 120408 TN, HB7720, Tip: ST1400**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212975 ST1400
GTIN	4045197454911
Razred artikla	21A

## Opis

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\text{maks}}$

## Tehnični opis

Tip	ST1400
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDLW 120408 TN
Radij za programiranje pri $a_{p\text{maks}}$	2,6 mm
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7720
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	1,8 mm
Podajanje $f_z$ na zob	1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	150 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	pogojno primerno		