

Garant**GARANT INOX VHM-rezkar z lomilci odrezkov HPC / TPC, AlTiN, Ø e8 DC: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	202954 8
GTIN	4069515039666
Razred artikla	11Z

Opis**Izvedba:**

Rezarji z **optimizirano geometrijo** in sodobnim **visokozmogljivim premazom** za najboljšo zmogljivost iz različnih **nerjavnih jekel**. Lahko se uporablja tudi v **dupleksu**. **Mere, podobne DIN 6527.**

Prednosti:

Tek s posebej malo vibracijami.

Napotek:

Z lomilci odrezkov za nadzorovan lom odrezkov. Za procesno varno delo v avtomatizirani proizvodnji z varnim odstranjevanjem odrezkov iz komponente. Rezne vrednosti za obdelavo TPC v ToolScout.

Tehnični opis

Ø rezila D _C	8 mm
Število lomilcev odrezkov	1
Oblika držala	HB
Toleranca nazivnega Ø	e8
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostitvijo	25 mm
Ø sprostitve D ₁	7,7 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Celotna dolžina L	63 mm
Kot spirale	40 stopinj

Podatkovni list

Dolžina rezil L_c	21 mm
Podajanje f_z za robljenje v INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,042 mm
$\varnothing$ držala D_s	8 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Zaokrožitev kota r_v	0,15 mm
Število zob Z	4
Prevleka	AlTiN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,15 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,3 \times D$ pri robljenju
Notranje hlajenje	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	TPC
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo $< 500 \text{ N/mm}$	pogojno primerno	240 m/min	P
Jeklo $< 750 \text{ N/mm}$	pogojno primerno	220 m/min	P
Jeklo $< 900 \text{ N/mm}$	pogojno primerno	200 m/min	P
Jeklo $< 1100 \text{ N/mm}$	pogojno primerno	180 m/min	P
Jeklo $< 1400 \text{ N/mm}$	pogojno primerno	150 m/min	P
TOOLOX 33	pogojno primerno	115 m/min	H
TOOLOX 44	pogojno primerno	80 m/min	H
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	primerno	100 m/min	M

Podatkovni list

INOX > 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		