

**Garant****Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 10/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260919 10/11
GTIN	4045197653390
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
ISO-oznaka držala	E10K STFRCR/L11
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Dolžina glave $L_1$	16 mm
Srednji premik $L_3$	6 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	12 mm
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Višina vpenjanja $L_2$	9,6 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	90 stopinj
Ø držala $D_s$	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500