


**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260930 20/11
GTIN	
Razred artikla	25U

**Opis**
**Izvedba:**

Kanal za odrezke je valovite oblike, kar zagotavlja boljše odvajanje odrezkov, manjše možnosti vibracij in stabilno obdelavo.

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	A20R STLCR/L11
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	22 mm
Vijak za obračalno ploščico	269022 4
Velikost ploščice	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Srednji premik $L_3$	11,2 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja $L_2$	19 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
Ø držala $D_s$	20 mm
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	5×D
Standard	DIN 8024
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

---

**Pribor**Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni  
vrtilni moment 500 cNm

659906 500

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Vpenjalni vijak Tip 4

269022 4