



Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 12/11 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260931 12/11
GTIN	4960664541805
Razred artikla	25U

Opis

Izvedba:

Kanal za odrezke je valovite oblike, kar zagotavlja boljše odvajanje odrezkov, manjše možnosti vibracij in stabilno obdelavo.

z notranjim hlajenjem: da

Ø držala D_s : 12 mm

ISO-oznaka držala: A12M STLCCR/L11

Nastavitveni kot κ : 95 stopinj

primerna obračalna rezalna ploščica: TC.. 1102..

Minimalni Ø predvrtanja D_{min} : 14 mm

Srednji premik L_3 : 7,2 mm

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Srednji premik L_3	7,2 mm
ISO-oznaka držala	A12M STLCCR/L11
Vijak za obračalno ploščico	269022 4
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	14 mm
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Višina vpenjanja L_2	11 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	12 mm

Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5×D
Standard	DIN 8024
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 4	269022 4
Vpenjalni vijak	269407
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500