



## Greziło KOMET®, Držalo Weldon, Tip: M8



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	216660 M8
GTIN	4047109013117
Razred artikla	24D

### Opis

#### Uporaba:

Za izdelavo poglobitev za vijake s cilindrično glavo po DIN 74 list 2, od M8 z notranjim hlajenjem.

### Tehnični opis

Minimalni $\varnothing d_{\min}$	8,4 mm
maksimalna globina grezenja l	14 mm
$\varnothing$ držala $D_s$ h6	16 mm
Obračalna ploščica art. 216780 – 216910; art. 216950	24-010 / 110
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239652 8IP2 (1,3 Nm)
za vijake s cilindrično glavo po DIN	M8
$\varnothing$ grezenja $D_1$ H13	15 mm
Število rezil Z	1
primerna obračalna rezalna ploščica	WOEX
Število rezalnih obračalnih ploščic	1
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	80 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezkalno greziło

---

## Pribor

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon  
8IP2

---

239652 8IP2