

**Garant****TC.T 110204, Zvrst: HB725**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260982 HB725
GTIN	4045197685551
Razred artikla	21G

### Opis

TC.T 110204 HB725 Zvrst: HB725  
Lomilec odrezkov: UM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

### Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	UM
Podajanje $f$	0,05 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	UNI
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Zvrst	HB725

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110204
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje