

**Garant****Nastavljivo rezkalno grezilo, Držalo Weldon, Ø držala D<sub>s</sub> h6: 20mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 216620 20     |
| GTIN                  | 4045197133519 |
| Razred artikla        | 210           |

**Opis****Izvedba:****Miren tek** zaradi čvrste konstrukcije.**Uporaba:**

Za posnemanje robov, okroglih in podolgovatih lukenj in za grezenje. Pogoj za uporabo je togo vpetje (niso primerni za vrtalne stroje).

**Brezstopenjsko nastavljivi za kote od 10–80°.****Napotek:**Toleranca skale  $\pm 2,5^\circ$ . **Za natančno nastavitev kota uporabite napravo za nastavljanje.**Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.**Tehnični opis**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Kaseta   | 219957               |
| Vijak za kaseto  | 219945               |
| Vijak za obračalno ploščico                              | 219843 (8IP; 1,2 Nm) |
| Prevesna dolžina L <sub>1</sub>                          | 30 mm                |
| Ø držala D <sub>s</sub> h6                               | 20 mm                |
| Obračalna ploščica art. 216700; art. 216740; art. 216770 | 14-660               |
| primerna obračalna rezalna ploščica                      | TO.. 0902            |
| Število rezil Z  | 1                    |
| Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>                     | 95 mm                |
| Izvedba držala   | Držalo Weldon        |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Območje nastavljanja kota posentja | 10-80 stopinj    |
| Zamenjava orodja                   | PowerCard        |
| Vrsta izdelka                      | Rezkalno grezilo |

## Pribor

|   |            |
|---|------------|
| Vpenjalni vijak   | 219945     |
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP      | 674252 8IP |
| Nadomestna kasetna za rezkalna grezila                                | 219957     |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm | 211750 1,2 |
| Vpenjalni vijak   | 219843     |