

Garant**TC.T 110202, Zvrst: HU7310**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260980 HU7310
GTIN	4045197670885
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Lomilec odrezkov	AM
Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	N
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HU7310
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Rezalni material	HM
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCGT 110202
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje