

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 32/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260934 32/16
GTIN	4045197653574
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Vijak za podložno ploščico	269013 2
Velikost ploščice	16 mm
Srednji premik L_3	22 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
ISO-oznaka držala	A32S STFCL/L16
Dolžina glave L_1	34,6 mm
Podložna ploščica	269005 7
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 16T3..
Celotna dolžina L	250 mm
Višina vpenjanja L_2	30 mm
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Ø držala D_s	32 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8	269028 8
Podložna ploščica Tip 7	269005 7
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500