

Garant
Gretilo za sprednjo stran 180°, Držalo Weldon, Ø grezenja D: 26mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	217160 26
GTIN	4045197552617
Razred artikla	210

Opis
Standard:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Napotek:

 Priporočljive rezalne obračalne ploščice imajo radij kota 0,4 mm. Pri uporabi plošč z odstopajočim radijem kota mera $\varnothing d_{\min}$ (glejte tabelo) ni dosežena! Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Ø grezenja D	26 mm
za vijake s cilindrično glavo po DIN	M16
Prevesna dolžina L_1	55 mm
Ø držala D_s h6	20 mm
Vijak za obračalno ploščico	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Minimalni $\varnothing d_{\min}$	9 mm
Število rezil Z	2
primerna obračalna rezalna ploščica	260150
Celotna dolžina L_{celotna}	125 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard

Kot grezenja	180 stopinj
Vrsta izdelka	Rezkalno grezilo

Pribor

Vpenjalni vijak	219844
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm	211750 3,0